

VARTA Work Flex® Telescope Light 4AA mit Batt.



Ausziehbare Arbeitsleuchte mit 2 Leuchtmodi (Spotlicht und Flächenlicht) und einem gummierten Anti-Rutsch-Griff. Das Flächenlicht erscheint wenn die Taschenlampe ausgezogen ist. Verschiedene

Befestigungsmöglichkeiten durch einen integrierten Haken und



Information

- 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht
- Teleskop-Flächenlicht
- Hochleistungs-LED
- Verstellbarer Haken
- Magnet
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Stoßfest 2m
- Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54)
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	18646 101 421
UVP (inkl. Mwst.)	24,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 125 m
Laufzeit	(bis zu) 30 h
Lichtstrom	(bis zu) 250 lm
Leuchtmittel	COB LED, CREE XP LED
Produkt Material	Taschenlampen, Polycarbonat, Acrylnitrilbutadien-Styrol, Thermoplastischer Gummi
Ausgerüstet mit	4 x AA Longlife Power
Produkt Länge / Tiefe mm	208,0
Produkt Breite mm	49,0
Produkt Höhe mm	47,0
Produktgewicht g	227,0

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Produktlänge (mm)	Tiefe (mm)	Produktbreite (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977987	150,0	50,0	330,0	0,364
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	3	40 08496 977994	347,0	163,0	125,0	1,233
PAL (Palette)	336	40 08496 978007	800,0	1.200,0	1.150,0	159,107

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
8	14	112	3

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



