

Ausziehbare Arbeitsleuchte mit 2 Leuchtmodi (Spotlicht und Flächenlicht) und einem gummierten Anti-Rutsch-Griff. Das Flächenlicht erscheint wenn die Taschenlampe ausgezogen ist. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen integrierten Haken und Magnet für ein freihändiges Arbeiten.



Information

- 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht
- Teleskop-Flächenlicht
- COB LED-Technologie (Flächenlicht)
- Hochleistungs-LED
- Ausziehbarer Haken
- Magnet
- Gummierter Anti-Rutsch-Griff
- Stoßfest 2m
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Schmutzresistente Oberfläche

Artikeldetails

Bestellnummer	18646 101 421
UVP (inkl. MwSt.)	
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Laufzeit	16
Lichtstrom	250 lm
Leuchtmittel	COB LED
Ausgerüstet mit	4 x AA Longlife Power

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 977987	150,0	50,0	330,0	0,364
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	3	40 08496 977994	347,0	163,0	125,0	1,233
PAL (Palette)	336	40 08496 978007	800,0	1200,0	1150,0	159,107
Lagen / Palette	8	Versandkarton / Lage	14	Versandkarton / Palette	112	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	3					

Generiert am 09.09.2018, 05:32, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

