

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer ausgestattet mit einem Li-Ionen Akku und 3 Leuchtmodi: Spotlicht, Flächenlicht und kombiniert mit bis zu 600 Lumen.



Information | **Artikeldetails**

- Li-Ionen Akku
- Bis zu 500 Aufladungen
- Verstellbares Flächenlicht
- Hochleistungs-LED
- Multi-LEDs
- 3 Leuchtmodi: Spotlicht, Flächenlicht, kombiniert
- Integrierter USB-IN, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel
- Mit Selbstentladeschutz
- Ladeanzeige
- Optisches Signal bei leeren Batterien
- UL zertifizierte Batterie
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Stoßfest
- Schmutzresistente Oberfläche

Bestellnummer	18684 101 401
UVP (inkl. MwSt.)	
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	390
Laufzeit	11
Lichtstrom	600 lm
Ausgerüstet mit	Li-Ion battery, 2600mAh

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 978014	322,0	136,0	250,0	0,962
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 978021	262,0	235,0	350,0	2,333
PAL (Palette)	90	40 08496 978038	800,0	1200,0	1200,0	125,985
Lagen / Palette	3	Versandkarton / Lage	15	Versandkarton / Palette	45	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	2					

Generiert am 09.09.2018, 05:33, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
 Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
 Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

