

NEXTORCH UL10

Die robuste Clip-LED-Lampe für Anspruchsvolle:
NEXTORCH UL10

Die NEXTORCH UL10 ist eine hochwertige Allzweck-LED-Leuchte, die sich wirklich überall befestigen lässt: An der Baseball-Mützen, am Rucksack, an der Jacke, an der Hosentasche, usw.



Das Besondere an der UL10 ist, dass sie um 180° schwenkbar ist – nur so hat man nach dem Befestigen das Licht auch dort, wo man es haben will.

Eine weitere Besonderheit dieser praktischen Universal-LED-Lampe sind die verbauten Marken-LEDs und die damit verbundene Leuchtkraft und Leuchtdauer. Denn anders als bei herkömmlichen LEDs sind die in dieser Clip-LED-Lampe eingesetzten LEDs besonders sparsam und extrem hell.

Bis zu 40 Stunden hält diese kleine Outdoor-Leuchte mit zwei herkömmlichen AAA-Batterie durch. Damit es gleich losgehen kann, sind die Batterien natürlich dabei. Typisch für den Qualitäts-Hersteller NEXTORCH ist die Bedienfreundlichkeit und dass die UL10 Allzweck-Lampe sehr robust und vor allem absolut wasserfest ist.

Für den Fall der Fälle verfügt diese kleine LED-Lampe sogar über einen vollautomatischen SOS-Modus! Dieser SOS-Modus muss nur einmal aktiviert werden und schon blinkt die Nextorch UL10 das internationale Notsignal von ganz allein.

Damit das SOS-Signal auch gesehen wird, ist bei der Leuchtleistung der Universal-LED-Lampe UL10 sicher: Sie leistet unglaubliche, bestätigte 65 ANSI-Lumen Leuchtleistung! Die Nextorch UL10 Clip-Lampe eignet sich aber auch bestens für gemütliche Lesestunden, sie lässt sich dimmen, umso blendfrei lesen zu können. Die Lichtfarbe ist dank der Marken-LEDs von Nichia™ angenehm warm und vor allem sehr augenfreundlich.

Technische Daten:

- LED: Nichia 5mm LED
- Leuchtleistung und Stufen: 65ANSI-lm/7 ANSI-lm/ S.O.S.
- Laufzeit: Bis zu 40h
- Batterien: 2 Stück AAA (enthalten!)
- Leuchtweite: 18 Meter (nach ANSI)
- Material: Nylon und Fiberglass
- Abmessungen: 32mmx48mmx54mm
- Gesamtgewicht: 49.5g (inkl. Bateriaen)
- Sturzhöhe: 1m
- Wasserdicht: IPX-4
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

- 1x UL360
- 1x AA Batterie
- 1x S-Biner
- 1x Elastikband