

NEXTORCH GLO-TOOB GT-AAA

Die robusten Signal-Lichter namens Glo-Toob™ sind bei Einsatzkräften z.B. von der Bundeswehr und den Polizei-Sondereinheiten sehr beliebt und was dort bestens funktioniert und sehr gefragt ist, findet auch im Outdoor- und Sport-Bereich immer mehr Freunde.

Warum? Ganz einfach:

1. Glo-Toob™ sind extrem robust
2. Einfach in der Anwendung
3. Leuchten 360°
4. 100% wasserdicht bis 60 Meter Wassertiefe!
5. 5 Jahre Garantie - ohne Wenn und Aber!



Mit einem Glo-Toob™ kann man sehr gut die eigene Position signalisieren, was ac im Straßenverkehr ein echtes Sicherheitsplus ist!

Auch bei Notfällen kann so ein Glo-Toob™ eine echte Hilfe sein. Weil er 360° leuchtet, ist auch egal, wie man ihn befestigt, gesehen wird das Leuchten immer.

Hunde kann man mit den Glo-Toob™ auch bestens ausstatten – sie sind leicht, leuchtstark, wasserdicht und sehr weit sichtbar!

Technische Daten*:

- Typ: Signallampe, Marke Glo-Toob™
- Farben: Grün, Blau, Rot, Gelb, Weiss und Infrarot.
- Leuchtmittel: LED, 100.000 Stunden Lebensdauer
- Lichtwinkel: 360 Grad rund um
- Laufzeit: 4 Stunden (max. Helligkeit) bis zu 15 Stunden (min. Helligkeit)
- Wasserdicht: Bis 60 Meter Tauchtiefe
- Stromversorgung: 1x AAA Batterie
- Material: stoßfestes Polykarbonat
- Zubehör: Widerstandsfähiges Nylon Lanyard
- Gewicht: 39g (inkl. Batterie)
- Maße: 71 x 19 mm (Zylinder)
- Arbeitstemperatur: -15 bis +55 Grad Celsius

Lieferumfang

- GLO-TOOB
- AAA-Batterie
- Bedienungsanleitung

