



## 2 Port DVI-D Single Link, USB 2.0 & Audio KVM Switch Compact

Artikelnummer: 42341

### Beschreibung

- Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um
- Besitzt eine DVI-D Monitor- und zwei USB 2.0 Buchsen und jeweils einen Audio bzw-Mikrofonanschluss
- Zum Anschluss an den Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen
- Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey
- Unterstützt DVI-D-Signale bis 1920x1200 sowie HDCP (HD-Ready) \*\*\*
- USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließen

### HINWEIS:

Verwenden Sie als Video-Schnittstelle für den KVM Switch die gleiche Schnittstelle wie die vom Monitor!

Für einen DVI Monitor verwenden Sie diesen KVM Switch.

Für einen HDMI-Monitor verwenden Sie die HDMI Version Nr.42340 dieses KVM Switch.

Für einen DisplayPort-Monitor verwenden Sie die DP Version Nr.42343 dieses KVM Switch.

Für einen VGA-Monitor verwenden Sie die VGA Version Nr.42342 dieses KVM Switch.

### Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DVI-D
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DVI-D (Single Link), USB 2.0
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Analog Stereo
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Schalter am Gerät, Hotkey Switching (Konfigurierbare Hotkeys)
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing

## Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: DVI (Buchse), USB 2.0 Type A (Buchse), 2 x 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 2 x DVI-D (Stecker), USB 2.0 Type A (Stecker), 2 x 3.5mm (Stecker)
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: -

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 85x55x25mm (3.35x2.17x0.98in)
- Kabellänge: 0.9m (2.95ft)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.46kg (1.01lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0~90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Stromversorgung via USB
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x75x165mm (6.3x2.95x6.5in)
- Gesamtgewicht: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- KVM Switch (KVM + Audiokabel inklusive)
- LINDY Handbuch
- CD inklusive Software

## Verkaufsinformationen

- No.: 42341
- EAN: 4002888423410

© LINDY 2019