



200m Fibre Optic USB 2.0 Extender

Artikelnummer: 42702

Beschreibung

- Überbrückt Distanzen bis 200m für USB 2.0 Devices
- Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Geringe elektromagnetische Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI)
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie

Lindy 200m Fibre Optic USB 2.0 Extender unterstützt deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird und einem Receiver zum Anschluss des Peripheriegerätes. Transmitter und Receiver werden mit einem Multimode-Simplex- Glasfaserkabel mit LC-Stecker verbunden. Die geringen Gehäuseabmessungen erlauben Flexibilität bei der Installation, das Glasfaserkabel verhindert Störungen durch elektromagnetische Interferenzen.

Dieser Extender ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von USB-Geräten wie z.B. Tastaturen und Mäuse, Drucker, Scanner, Webcams, Audiogeräte oder Speichermedien aus großer Entfernung und ist somit ideal geeignet für Remote-Desktop-Verbindungen, industrielle Steuerung, Überwachung und externe Speicheranwendungen. Durch Anschluss eines USB Hubs am Receiver können zusätzliche USB-Geräte betrieben werden. Im Lieferumfang ist ein Netzteil zur Stromversorgung enthalten, falls Sie ein Gerät mit hohem Strombedarf anschließen möchten.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Max. Reichweite: 200m (656.16ft)
- Übertragungsmedium: LC-Multimode-Simplex-Glasfaserkabel
- Chipsatz: Realtek
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Transmitter Eingänge: USB Typ A (Stecker)
- Transmitter Ausgänge: LC Simplex (Buchse)
- Receiver Eingänge: LC Simplex (Buchse)
- Receiver Ausgänge: USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 33x80x13mm (1.3x3.15x0.51in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.192kg (0.42lb)
- Betriebstemperatur: -20° - 75°C (-4°F - 167°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 85% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 2A
- Farbe: Silber

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 260x170x70mm (10.24x6.69x2.76in)
- Gesamtgewicht: 0.575kg (1.27lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH

Lieferumfang

- Transmitter
- Receiver
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 42702
- EAN: 4002888427029

© LINDY 2019