



7 Port USB 2.0 Metall Hub

Artikelnummer: 42794

Beschreibung

- Stellt sieben USB 2.0 HighSpeed-Anschlüsse mit Datenraten bis 480Mbit/s zur Verfügung
- Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen
- Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und Befestigungsrahmen zur Schraubmontage
- Stromversorgung über den USB Bus oder ein externes Netzteil
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy 7 Port USB 2.0 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Der Hub in Industrieausführung mit robustem Metallgehäuse bietet hohen EMV-Schutz. Auch der integrierte Befestigungsrahmen zur Schraubmontage macht ihn zur idealen Lösung für industrielle Anwendungen.

Jeder Port ist einzeln kurzschlussgeschützt. Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil sorgt für sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Chipsatz: FE 2.1
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Inklusive Halterung zur Montage

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ B (Buchse)
- Ausgänge: 7 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 165x48x24mm (6.5x1.89x0.94in)
- Kabellänge: -
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.251kg (0.55lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 3.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 222x156x40mm (8.74x6.14x1.57in)
- Gesamtgewicht: 0.648kg (1.43lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 7 Port USB 3.0 Metall Hub
- 1.8m USB 2.0 Kabel Typ A / B
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AU)

Verkaufsinformationen

- No.: 42794
- EAN: 4002888427944