

20m USB 2.0 Aktivverlängerung

Artikelnummer: 42631



Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 20m
- Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie

Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 20m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Die USB 2.0 Aktivverlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können 2 Aktivverlängerungen bis zu einer Distanz von 40m hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden - ideal sowohl für professionelle als auch weniger erfahrene Anwender. Sie wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: -
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Gold

- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB-A-Stecker: 15.7x39x8mm (0.62x1.54x0.31in)
 - USB-B-Buchse: 24x53x12mm (0.94x2.09x0.47in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 20m (65.62ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Transparent-grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.7mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 28/22AWG
- Schirmung: 65% Aluminium-Magnesium-Geflecht

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - (0.064 MHz, -0.08 dB)
 - (0.256MHz, -0.11 dB)
 - (0.512MHz, -0.13 dB)
 - (0.772 MHz, -0.15 dB)
 - (1 MHz, -0.2 dB)
 - (4 MHz, -0.39 dB)
 - (8 MHz, -0.57 dB)
 - (12 MHz, -0.76 dB)
 - (24 MHz, -0.95 dB)
 - (48 MHz, -1.35dB)
 - (96 MHz, -1.9 dB)
 - (200 MHz, -3.2 dB)
 - (400 MHz, -5.8 dB)
- Minimaler Biegeradius: 30mm (1.18in)
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 2.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 152x141x96mm (5.98x5.55x3.78in)
- Nettogewicht: 0.6kg (1.32lb)
- Gesamtgewicht: 0.687kg (1.51lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verpackungsinhalt

- USB 3.0 Aktivverlängerung 20m

Verkaufsinformationen

- No.: 42631
- EAN: 4002888426312

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 42915 - 5m (16.4ft)
- 42630 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019