



2m Schuko auf 1x IEC C13 und 1x IEC C5 Y-Netzkabel

Artikelnummer: 30047

Beschreibung

- Steckverbinder A: Schuko
- Steckverbinder B: IEC C13
- Steckverbinder C: IEC C5
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.0mm²
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Details

- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 1.00mm²
- Verfügbar in den Längen: 2m
 - Schuko auf Y-Verbindungsstück: ca. 1.80m
 - Y-Verbindungsstück auf IEC C13 oder IEC C5: ca. 0.20m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70°C

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!