



## 0.7m IEC-Netzkabel

Artikelnummer: 30334

### Beschreibung

- Steckverbinder A: Schuko
- Steckverbinder B: IEC C13
- Kabeltyp: H05-VVF 3G\*0.75mm<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

### Technische Details

- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 0.75mm<sup>2</sup>
- Verfügbar in den Längen 0.7 - 5m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70°C

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!