

2m Schuko auf IEC C19 Netzkabel

No.: 30344



Beschreibung

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis 70 °C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Details

- Steckverbinder A: Schuko
- Steckverbinder B: IEC C19
- Kabeltyp: H05-VVF 3G * 1.50mm²
- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 1.50mm²
- Verfügbar in den Längen: 2m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70 °C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70 °C
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!