



## 2m abgewinkeltes IEC Netzkabel

Artikelnummer: 30345

### Beschreibung

- Steckverbinder A: Schuko
- Steckverbinder B: IEC C13, abgewinkelt
- Kabeltyp: H05-VVF 3G \* 1.0mm<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Der abgewinkelte IEC Steckverbinder ist bestens für den Einsatz in engen Umgebungen geeignet, etwa bei Aufstellung oder Montage mit wenig Abstand zur Gehäuserückwand eines Racks. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

### Technische Details

- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 1.00mm<sup>2</sup>
- Verfügbar in den Längen 2 - 5m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70°C

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!