

FF 32 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF 32 54/230V BK
Best.-Nr.	2556690000
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP54, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567311
VPE	1 Stück

FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	202 mm	Breite (inch)	7,953 inch
Höhe	202 mm	Höhe (inch)	7,953 inch
Tiefe	93 mm	Tiefe (inch)	3,661 inch
Nettogewicht	870 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Klemmblock	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	177 mm
Einbauausschnitt Höhe	177 mm	Filterklasse	G 3
Geräuschemission	40 dB (A)	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	6 mm
Montagetiefe	87 mm	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V	Volumenstrom, freiblasend	110 m ³ /h

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity

Datenblatt

FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm
