

EF 30 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EF 30 55 BK
Best.-Nr.	2557160000
Ausführung	Austrittsfilter, IP55, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567793
VPE	1 Stück

EF 30 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	202 mm	Breite (inch)	7,953 inch
Höhe	202 mm	Höhe (inch)	7,953 inch
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	260 g		

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	177 mm
Einbauausschnitt Höhe	177 mm	Filterklasse	G 4
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	6 mm	Montagetiefe	34 mm
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)