

RFF 605 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RFF 605 54/230V GY
Best.-Nr.	2557730000
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP54, grau
GTIN (EAN)	4050118568370
VPE	1 Stück

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Tiefe	430 mm	Tiefe (inch)	16,929 inch
Nettogewicht	4.800 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Klemmblock	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	291 mm
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	Filterklasse	G 3
Geräuschemission	67 dB (A)	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	72 mm
Montagetiefe	34 mm	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V	Volumenstrom, freiblasend	350 m ³ /h

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity

Datenblatt

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm
