

**EF 20 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	EF 20 54 BK
Best.-Nr.	<a href="#">2557100000</a>
Ausführung	Austrittsfilter, IP54, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567731
VPE	1 Stück

**EF 20 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	145 mm	Breite (inch)	5,709 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)	5,709 inch
Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch
Nettogewicht	120 g		

**Allgemeine Angaben**

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	125 mm
Einbauausschnitt Höhe	125 mm	Filterklasse	G 3
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	5 mm	Montagetiefe	26 mm
Werkstoff	Thermoplast		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS

Konform

**Downloads**

Engineering-Daten

[STEP](#)