

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RFF 607 33/230V GY
Best.-Nr.	2557780000
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP33, grau
GTIN (EAN)	4050118568424
VPE	1 Stück

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	470 mm	Breite (inch)	18,504 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18,504 inch
Tiefe	470 mm	Tiefe (inch)	18,504 inch
Nettogewicht	4.100 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Klemmblock	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	291 mm
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	Geräuschemission	69 dB (A)
Mit Filter	Nein	Montageart	gerastet
Montagehöhe	95 mm	Montagetiefe	57 mm
Versorgungsspannung, max.	230 V	Versorgungsspannung, min.	230 V
Volumenstrom, freiblasend	700 m ³ /h		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity