

RH-CBCO 100W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RH-CBCO 100W 110-250V
Best.-Nr.	2557940000
Ausführung	Strahlheizung, 110 V, 250 V, silber
GTIN (EAN)	4050118568585
VPE	1 Stück

RH-CBCO 100W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	175 mm	Höhe (inch)	6,89 inch
Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1,969 inch
Nettogewicht	510 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Vorkonfektioniertes Kabel	Dauerheizleistung bei 10 °C	100 W
Mit Raumthermostat	Nein	Montageart	Tragschiene
Versorgungsspannung, max.	250 V	Versorgungsspannung, min.	110 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity