

**FF 11 54/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	FF 11 54/230V BK
Best.-Nr.	<a href="#">2556590000</a>
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP54, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567212
VPE	1 Stück

## FF 11 54/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	109 mm	Breite (inch)	4,291 inch
Höhe	109 mm	Höhe (inch)	4,291 inch
Tiefe	62 mm	Tiefe (inch)	2,441 inch
Nettogewicht	545 g		

### Allgemeine Angaben

Anschlussart	Vorkonfektioniertes Kabel	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	92 mm
Einbauausschnitt Höhe	92 mm	Filterklasse	G 3
Geräuschemission	33 dB (A)	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	4 mm
Montagetiefe	62 mm	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V	Volumenstrom, freiblasend	25 m <sup>3</sup> /h

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>

**Datenblatt**

**FF 11 54/230V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Diagramm**

---

---

---

---