

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	REF 600 33 GY
Best.-Nr.	<a href="#">2557850000</a>
Ausführung	Austrittsfilter, IP33, grau
GTIN (EAN)	4050118568493
VPE	1 Stück

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Tiefe	252 mm	Tiefe (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	2.500 g		

**Allgemeine Angaben**

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	291 mm
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	Mit Filter	Nein
Montageart	gerastet	Montagehöhe	72 mm
Montagetiefe	34 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Downloads**Engineering-Daten [STEP](#)