

EF 10 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EF 10 54 BK
Best.-Nr.	2557080000
Ausführung	Austrittsfilter, IP54, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567717
VPE	1 Stück

EF 10 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	109 mm	Breite (inch)	4,291 inch
Höhe	109 mm	Höhe (inch)	4,291 inch
Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0,906 inch
Nettogewicht	60 g		

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	92 mm
Einbauausschnitt Höhe	92 mm	Filterklasse	G 3
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	4 mm	Montagetiefe	19 mm
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)