

THSW -20°+40°C NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterlüfter und Schaltschrank-Heizungen ergänzen sich ideal mit Thermostaten und Hygrostaten. So arbeiten Filterlüfter und Heizungen nur dann, wenn tatsächlich Kühlung oder Heizen notwendig ist. Durch die bedarfsgerechte Nutzung erhöhen Thermostate und Hygrostate die Energieeffizienz und sparen Kosten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THSW -20°+40°C NC
Best.-Nr.	2558210000
Ausführung	Temperaturschalter, grauweiß
GTIN (EAN)	4050118568868
VPE	1 Stück

THSW -20°+40°C NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Höhe	72 mm	Höhe (inch)	2,835 inch
Tiefe	36 mm	Tiefe (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	50 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Schraubanschluss	Ausführung Kontakt	1 Öffner
Einstellbereich Temperatur, max.	40 °C	Einstellbereich Temperatur, min.	-20 °C
Montageart	Tragschiene	Schaltdifferenz	<7 K
Schaltspannung	240 V AC	Schaltstrom Öffner	10 A
Schaltstrom Öffner, induktive Last cos φ = 0,6	2 A	Schalttoleranz	±4 K

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity