

**FF 22 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	FF 22 54/230V GY
Best.-Nr.	<a href="#">2556620000</a>
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP54, grau
GTIN (EAN)	4050118567243
VPE	1 Stück

## FF 22 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	145 mm	Breite (inch)	5,709 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)	5,709 inch
Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	700 g		

### Allgemeine Angaben

Anschlussart	Klemmblock	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	125 mm
Einbauausschnitt Höhe	125 mm	Filterklasse	G 3
Geräuschemission	44 dB (A)	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	5 mm
Montagetiefe	70 mm	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V	Volumenstrom, freiblasend	61 m <sup>3</sup> /h

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>

## FF 22 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zeichnungen

### Diagramm

