

FF 43 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF 43 55/230V BK
Best.-Nr.	2556850000
Ausführung	Filterlüfter, 230 V, 230 V, IP55, schwarz
GTIN (EAN)	4050118567472
VPE	1 Stück

FF 43 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Höhe	252 mm	Höhe (inch)	9,921 inch
Tiefe	119 mm	Tiefe (inch)	4,685 inch
Nettogewicht	1.670 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Federkontakt	Bemessungsspannung AC	230 V AC
EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	223 mm
Einbauausschnitt Höhe	223 mm	Filterklasse	G 4
Geräuschemission	42 dB (A)	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	6 mm
Montagetiefe	113 mm	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V	Volumenstrom, freiblasend	233 m³/h

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity

FF 43 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

