

EF 20 55 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EF 20 55 GY
Best.-Nr.	2557110000
Ausführung	Austrittsfilter, IP55, grau
GTIN (EAN)	4050118567748
VPE	1 Stück

EF 20 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	145 mm	Breite (inch)	5,709 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)	5,709 inch
Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch
Nettogewicht	120 g		

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	125 mm
Einbauausschnitt Höhe	125 mm	Filterklasse	G 4
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	5 mm	Montagetiefe	26 mm
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)