

**RH-CBCO 45W 110-250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RH-CBCO 45W 110-250V
Best.-Nr.	<a href="#">2557900000</a>
Ausführung	Strahlheizung, 110 V, 250 V, silber
GTIN (EAN)	4050118568547
VPE	1 Stück

**RH-CBCO 45W 110-250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3,937 inch
Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1,969 inch
Nettogewicht	250 g		

**Allgemeine Angaben**

Anschlussart	Vorkonfektioniertes Kabel	Dauerheizleistung bei 10 °C	45 W
Mit Raumthermostat	Nein	Montageart	Tragschiene
Versorgungsspannung, max.	250 V	Versorgungsspannung, min.	110 V

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS

Konform

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>