

FH-TCO 400W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FH-TCO 400W 230V
Best.-Nr.	2558000000
Ausführung	Lüfter Heizung, 230 V, 230 V, IP20, silber
GTIN (EAN)	4050118568646
VPE	1 Stück

FH-TCO 400W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	85 mm	Breite (inch)	3,346 inch
Höhe	226,5 mm	Höhe (inch)	8,917 inch
Tiefe	104 mm	Tiefe (inch)	4,094 inch
Nettogewicht	1.200 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Federkontakt	Bemessungsspannung AC	230 V AC
Dauerheizleistung bei 10 °C	400 W	Mit Raumthermostat	Nein
Montageart	Tragschiene	Versorgungsspannung, max.	230 V
Versorgungsspannung, min.	230 V		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)