

THSW 3K -20°+40°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Filterlüfter und Schaltschrank-Heizungen ergänzen sich ideal mit Thermostaten und Hygrostaten. So arbeiten Filterlüfter und Heizungen nur dann, wenn tatsächlich Kühlung oder Heizen notwendig ist. Durch die bedarfsgerechte Nutzung erhöhen Thermostate und Hygrostate die Energieeffizienz und sparen Kosten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THSW 3K -20°+40°C CO
Best.-Nr.	2558180000
Ausführung	Temperaturschalter, grauweiß
GTIN (EAN)	4050118568837
VPE	1 Stück

THSW 3K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	37 mm	Breite (inch)	1,457 inch
Höhe	59,5 mm	Höhe (inch)	2,343 inch
Tiefe	47,5 mm	Tiefe (inch)	1,87 inch
Nettogewicht	68,2 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Schraubanschluss	Ausführung Kontakt	Wechsler
Einstellbereich Temperatur, max.	40 °C	Einstellbereich Temperatur, min.	-20 °C
Montageart	Tragschiene	Schaltdifferenz	3 K
Schaltspannung	250 V AC / 30 V DC	Schaltstrom Schließer	5 A
Schaltstrom Schließer, induktive Last cos φ = 0,6	2 A	Schaltstrom Öffner	10 A
Schaltstrom Öffner, induktive Last cos φ = 0,6	2 A	Schalttoleranz	±3 K

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity