

**THSW 3K 0°+60°C CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Filterlüfter und Schaltschrank-Heizungen ergänzen sich ideal mit Thermostaten und Hygrostaten. So arbeiten Filterlüfter und Heizungen nur dann, wenn tatsächlich Kühlung oder Heizen notwendig ist. Durch die bedarfsgerechte Nutzung erhöhen Thermostate und Hygrostate die Energieeffizienz und sparen Kosten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THSW 3K 0°+60°C CO
Best.-Nr.	<a href="#">2558200000</a>
Ausführung	Temperaturschalter, grauweiß
GTIN (EAN)	4050118568851
VPE	1 Stück

## THSW 3K 0°+60°C CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	37 mm	Breite (inch)	1,457 inch
Höhe	59,5 mm	Höhe (inch)	2,343 inch
Tiefe	47,5 mm	Tiefe (inch)	1,87 inch
Nettogewicht	80 g		

### Allgemeine Angaben

Anschlussart	Schraubanschluss	Ausführung Kontakt	Wechsler
Einstellbereich Temperatur, max.	40 °C	Einstellbereich Temperatur, min.	0,01 °C
Montageart	Tragschiene	Schaltdifferenz	3 K
Schaltspannung	250 V AC / 30 V DC	Schaltstrom Schließer	5 A
Schaltstrom Schließer, induktive Last cos φ = 0,6	2 A	Schaltstrom Öffner	10 A
Schaltstrom Öffner, induktive Last cos φ = 0,6	2 A	Schalttoleranz	±3 K

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>