

HYSW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterlüfter und Schaltschrank-Heizungen ergänzen sich ideal mit Thermostaten und Hygrostaten. So arbeiten Filterlüfter und Heizungen nur dann, wenn tatsächlich Kühlung oder Heizen notwendig ist. Durch die bedarfsgerechte Nutzung erhöhen Thermostate und Hygrostate die Energieeffizienz und sparen Kosten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HYSW 40-90% r.F. CO
Best.-Nr.	2558270000
Ausführung	Hygrostat, IP20, grauweiß
GTIN (EAN)	4050118568929
VPE	1 Stück

HYSW 40-90% r.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	37 mm	Breite (inch)	1,457 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Tiefe	55 mm	Tiefe (inch)	2,165 inch
Nettogewicht	50 g		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Schraubanschluss	Ausführung Kontakt	Wechsler
Einstellwert relative Luftfeuchtigkeit, max.	90 %	Einstellwert relative Luftfeuchtigkeit, min.	40 %
Mit Hygrostat	Ja	Montageart	Tragschiene
Schaltdifferenz	5 %	Schaltspannung	250 V AC / 30 V DC
Schaltstrom Schließer	5 A	Schaltstrom Schließer, induktive Last cos φ = 0,6	0,2 A
Schaltstrom Öffner	2 A	Schaltstrom Öffner, induktive Last cos φ = 0,6	0,2 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity