



Warm connector supply cable, PVC	Warmgeräte-Zuleitung, PVC
<u>Cable</u> - H05VV-F3G0.75mm ² , black, 2.0m	<u>Kabel:</u> - H05VV-F3G0.75mm ² , black, 2.0m
<u>Connection:</u> S1: German type right angle plug with dual earthing contact system, moulded S2: Cold connector outlet 10A, IEC320/C13, angespritzt	<u>Anschluss:</u> S1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt S2: Kaltgerätedose 10A, IEC 320/C13, angespritzt
<u>Technical data:</u> U _{max} =250V~ I _{max} =10A P _{max} =2500W 50 – 60 Hz	<u>Technische Daten:</u> U _{max} =250V~ I _{max} =10A P _{max} =2500W 50 – 60 Hz
<u>According:</u> SR HD 21.5 S3, 	<u>Zulassungen:</u> SR HD 21.5 S3, 
<u>Packing:</u> 100 pcs./kartonbox	<u>Lieferform:</u> 100 Stck./Karton