



<b>Warm connector supply cable, PVC</b>	<b>Warmgeräte-Zuleitung, PVC</b>
<b><u>Cable</u></b> - H05VV-F3G0.75mm <sup>2</sup> , gray, 2.0m	<b><u>Kabel:</u></b> - H05VV-F3G0.75mm <sup>2</sup> , grau, 2.0m
<b><u>Connection:</u></b> S1: German type right angle plug with dual earthing contact system, moulded S2: Cold connector outlet 10A, IEC 320/C13, moulded	<b><u>Anschluss:</u></b> S1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt S2: Kaltgerätedose 10A, IEC 320/C13, angespritzt
<b><u>Technical data:</u></b> U <sub>max</sub> =250V~ I <sub>max</sub> =10A P <sub>max</sub> =2500W 50 – 60 Hz	<b><u>Technische Daten:</u></b> U <sub>max</sub> =250V~ I <sub>max</sub> =10A P <sub>max</sub> =2500W 50 – 60 Hz
<b><u>According:</u></b> SR HD 21.5 S3, 	<b><u>Zulassungen:</u></b> SR HD 21.5 S3, 
<b><u>Packing:</u></b> in polybag	<b><u>Lieferform:</u></b> im polybeutel