

Datenblatt Art. 375.514

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätekupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	20A / 250V~	Rated current / rated voltage	20A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Leitungsquerschnitt 0,75mm ² - 2,5mm ² , ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar		For cross-section 0,75mm ² - 2,5mm ² , solid and flexible wires can be connected without ferrules	
Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)		For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)	
mit Zugentlastung		with strain relief	
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010		Material Housing: Colour: white, similar to RAL 9010	
Montage montagefertig		Mounting ready for mounting	
Lieferumfang 1x Gerätekupplung		Scope of delivery 1x Device coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	