



...das wirkt!

TECHNISCHES MERKBLATT

CARAMBA 70

Anwendungsbereich:

CARAMBA 70 ist ein universelles Multifunktions-Öl für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad.

Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA 70

- ist vielseitig einsetzbar in Haushalt, Garten, Freizeitbereich, Auto, Werkstatt, Motorrad usw.
- schmiert und lockert eingerostete Verbindungen, Verschraubungen, Bolzen usw.
- pflegt und schmiert Metallteile, Scharniere, Gelenke, Führungsschienen usw.
- beseitigt Fett-, Ruß- und Ölverschmutzungen auf Metalloberflächen.
- ist säure- und silikonfrei.
- hinterlässt einen angenehmen Vanilleduft.

Anwendung:

CARAMBA 70 als dünnen Film aufsprühen. Bei Anwendung zur Rostlösung einige Zeit einwirken lassen und verrostete Verbindungen vorsichtig lösen, ggf. Produkt noch einmal nachsprühen.

Technische Daten:

Aussehen:	klare gelblich-braune Flüssigkeit
Geruch:	produktspezifisch; vanilleartig
Dichte bei 20 °C :	0,789 - 0,809 g/ml
VKA-Gutlast (DIN 51350):	1600 N
Korrosionsschutz (DIN EN ISO 9227):	5% Korrosion nach 8-9 h
Anwendungstemperaturbereich:	-30 °C bis +150 °C

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

07/2015