



### Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm steingrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

#### Technische Merkmale

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	57 mm
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Länge	2000 mm
Anzahl steckbare Trennwände	1
Klammern pro Meter	2
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	7
Zulassungen	EN50085-2-1

LF4006007030

