



### Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm steingrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

#### Technische Merkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Kanalhöhe                                    | 60 mm                   |
| Kanalbreite                                  | 110 mm                  |
| Werkstoff                                    | PVC                     |
| Halogenfrei                                  | nein                    |
| Farbe                                        | steingrau               |
| RAL Farbnummer                               | 7030                    |
| Länge                                        | 2000 mm                 |
| Anzahl steckbare Trennwände                  | 3                       |
| Klammern pro Meter                           | 2                       |
| Kanalverbindung                              | Vormontierte Kupplungen |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung        | 125 mm                  |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 5460 mm <sup>2</sup>    |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 23                      |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-1             |

LF6011007030

