



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm steingrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

| | |
|--|-------------------------|
| Kanalhöhe | 30 mm |
| Kanalbreite | 30 mm |
| Werkstoff | PVC |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe | steingrau |
| RAL Farbnummer | 7030 |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung | 125 mm |
| Lichter/innerer Querschnitt | 720 mm ² |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 3 |
| Zulassungen | EN50085-2-1 |

LF3003007030

