



Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm braun

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LF2002008014

Technische Merkmale

Kanalhöhe	20 mm
Kanalbreite	19 mm
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Farbe	braun
RAL Farbnummer	8014
Länge	2000 mm
Kanalverbindung	keine Kupplung
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Lichter/innerer Querschnitt	228 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
Zulassungen	EN50085-2-1