



Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	40 mm
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Länge	2000 mm
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Lichter/innerer Querschnitt	900 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	6
Zulassungen	EN50085-2-1

LF4004007030

