



LD046

Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze nach DIN VDE 0636-3.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	3 P
Nennstrom	63 A
Betriebstemperatur	-25 bis 55 °C
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	28,5 W
Anzahl Module	4,5
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Anzahl der Pole Produktion	3
Montageart	DIN-Schiene
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A
Polart	3 P