



FZ442N

**Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T 176 x 550 x 135mm, RAL9010,**

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhalter mit Putzausgleich, mit Rastnasen für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

Technische Merkmale

Länge	550 mm
Höhe installiertes Produkt	176 mm
Tiefe installiertes Produkt	135 mm
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	reinweiß RAL 9010