



### Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbinding der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbinding. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

#### Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	18 mm
Kanalbreite	19 mm
Werkstoff	Stahl
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Oberfläche	lackiert
Lichter/innerer Querschnitt	228 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	200 mm
Zulassungen	EN50085-2-1

LFS2002009010

