



### Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 20x20mm reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFH2002009010



#### Technische Merkmale

Kanalhöhe	20 mm
Kanalbreite	19 mm
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Halogenfrei	ja
Werkstoff	PC - ABS
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	228 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
Zulassungen	EN50085-2-1
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm