



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	40 mm
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	ja
Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Lichter/innerer Querschnitt	2498 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	97
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	69
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	135
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3

HA780040