



FWB52N

Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, 2x5 Reihen, HS Abstand150mm, 800x550x161mm

Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen für Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen für 7,5 mm hohen Hutschienen in 150 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Anzahl Module	72
Anzahl Felder	2
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Anzahl Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Verteilerreihen	6
Material des Gehäuses	Stahl
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff	Stahlblech