



FWB71S

Feldverteiler AP, univers, QC, IP44, SKII, 1100x300x161mm, 84PLE, m.Abdeckung(125mm)

Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Anzahl Module	84
Anzahl Felder	1
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP44
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Anzahl Türen	1
Anzahl der Verteilerreihen	7
Anzahl der Schlösser	1
Material des Gehäuses	Stahl
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber