



L063L

### Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63A. Sammelschienenrastierung für 5mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10mm dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16mm<sup>2</sup> feindrähtig und bis 25mm<sup>2</sup> ein- und mehrdrähtig. Gerätebreite 27mm. Entspricht die Normen IEC / EN 60269-1 und VDE 0636 Teil 301

#### Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 25mm <sup>2</sup>
Sammelschienenhöhe	5/10/12/30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm
Nennstrom	63 A
Breite installiertes Produkt	27 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Betriebstemperatur	-25 bis 55 °C
Sicherungsgröße	D02
Drehmoment	2,5Nm
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,86 W
Isolationsspannung	800 V
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Tiefe installiertes Produkt	35 mm
Anschlussart	Klemme / Sammelschiene
Anzahl der Pole Produktion	1
Montageart	Schienensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A
Gewicht	0,15 kg
Polart	Wechsler
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V