



CZ001

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230/440 V
Frequenz	50 Hz
Isolationsspannung	500 V
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-25 bis 60 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000
Drehmoment	1,2Nm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Kontaktart	Hilfskontakt 1S+1Ö Signal 1S+1Ö
Anzahl Öffnerkontakte	1