



### Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert

Trittfester Aufbodenkanal aus eloxiertem Aluminium, 2 Kammersystem mit Leitungsrückhalt zur getrennten Führung von Energie- oder Datenleitungen. Durch deckelhohe Trennstege sehr belastbar. Abnehmbares Oberteil gewährleistet einfaches Einlegen von Leitungen. Anbindung an Übergänge auf Rund- und Flachketten sowie Verteiler für Richtungsänderungen und Kreuzungen vorhanden. Befestigung des Kanals mittels Schrauben möglich. Doppelseitiges Klebeband im Zubehör vorhanden.

#### Technische Merkmale

Werkstoff	Aluminium
Kanalbreite	125 mm
Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kammeranzahl	2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	8

AKA181250ELN

